



14257104

Tipka sa oznakom "0", K.5, nehrđajući čelik

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Materijali

Boja Nehrđajući čelik
RAL kod 9022
Obrada površine Mat
Materijal Metal
Nehrđajući čelik

Dimenzije

Visina 55 mm
Širina 71 mm
Dubina 25 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP44
Otpornost na udarce IK IK05
Koristi se u višoj IP klasi IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje

Tekst

Otisak Sa oznakom „0”
Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom
Tipka prekidača/tipka tastera Za tipke višepolnih prekidača

Pogodno za

K.x

Održivost

Bez halogena Da
REACH-bez SVHC Da
Usklađeno sa RoHS Da