



14257103

Wip met opdruk "0", berker K.1/K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Aluminium

Oppervlakte behandeling Geanodiseerd

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 71 mm

Diepte 25 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

Opdruk Met opdruk "0"

Montagewijze Klembevestiging

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor meerpelige wipschakelaar

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja