




14257103

## Wip met opdruk "0", berker K.1/K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Materiaal

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kleur                   | Aluminium    |
| RAL-code                | 9006         |
| Afwerking oppervlakte   | Mat          |
| Materiaal               | Aluminium    |
| Oppervlakte behandeling | Geanodiseerd |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte  | 25 mm |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

#### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |

#### Teksten

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Opdruk                       | Met opdruk "0"                |
| Montagewijze                 | Klembevestiging               |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor meerpelige wipschakelaar |

#### Geschikt voor

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |