



14257103

## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

#### Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Αλουμίνιο

Μεταχείριση Ανοδιωμένο

#### Διαστάσεις

Ύψος 55 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 25 mm

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

#### Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

#### Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "O"

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα

Μπουτόν/Πλήκτρο Για πολυπολικούς διακόπτες

#### Κατάλληλο για

Κ.χ

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι