



KF81A

**Borne de ligação 1x25mm<sup>2</sup> (pont.)**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 80 A |
|------------------|------|

**Conetividade**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
|------------------|----------------------|

**Conexão**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Secção transversal de condutor flexível | 16 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor rígido   | 25 mm <sup>2</sup> |

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |