



48031909

Presa SCHUKO/USB, S.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|-------------------|---------|
| Corrente nominale | 16 A |
| Corrente d'uscita | 2400 mA |

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|---------------|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |
| Tensione d'uscita | 4,75 - 5,25 V |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 35 °C |
|-------------------------|-----------|

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Potenza

| | |
|-------------------------------|--------|
| Potenza d'uscita | 12 W |
| Potenza assorbita in stand-by | 0,05 W |

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Bianco polare |
| Codice RAL | 9010 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Profondità | 45 mm |
| Numero di unità | 1 |
| Profondità delle scatole da incasso | 40 mm |
| Profondità di installazione | 32 mm |

Connessione

| | |
|--------------------|---------------------|
| Tipo di connettore | Connettore/morsetto |
|--------------------|---------------------|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

Connettività

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione | Raccordo a innesto |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite Montaggio a uncino |
| Tipo di connettore/spina USB | AA |

Equipaggiamento

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato | No |
| Con coperchio a cerniera | No |
| Con spinotto di protezione rotondo | No |
| Con lampada di segnalazione | No |
| Con serratura | No |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Protezione

| | |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si |
| Resistenza agli urti IK | IK02 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale | No |

Testo

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stampa | Senza stampa |
| Fusibile | Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico) |
| Custodia | Piastra centrale |
| Connettori a jack | Con 2 prese USB tipo A |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |