



48031909

**WCD RA, USB A+A, steek, berker S.1/B.3/B.7 polarwit mat**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Uitgangsstroom	2400 mA
Nominale stroom	16 A

**Spanning**

Uitgangsspanning	4,75 - 5,25 V
------------------	---------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	5 - 35 °C
---------------------	-----------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Uitgangsvermogen	12 W
Energieverbruik standby	0,05 W

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
	Klemmontage
Type USB-aansluiting	AA

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

---

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

---

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

---

**Teksten**

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Deur	Centraalplaat
Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met steekklemmen

---

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja