



48031909

**Β.ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ MAT**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα εξόδου	2400 mA
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

**Τάση**

Τάση εξόδου	4,75 - 5,25 V
-------------	---------------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Ισχύς**

Ισχύς εξόδου	12 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,05 W

**Υλικά**

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

**Διαστάσεις**

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	45 mm
Αριθμός μονάδων	1
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm

**Σύνδεση**

Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in
----------------	--------------------

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες Τοποθέτηση με νύχια
Τύπος σύνδεσης USB	AA

**Εξοπλισμός**

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα	Όχι
Με καπάκι	Όχι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK02
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

#### Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

#### Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα	Όχι
--------------	-----

#### Κείμενο

Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

#### Κατάλληλο για

S.x/B.x

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι