



48031909

Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Vit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Utgångsström	2400 mA
Märkström	16 A

Spänning

Utspänning	4,75 - 5,25 V
------------	---------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 35 °C
------------------	-----------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

Uteffekt	12 W
Strömförbrukning (standby)	0,05 W

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	45 mm
Antal enheter	1
Inbyggnadsdjup infällda lådor	40 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
---------------------------	-------------------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering Klor
Anslutning/kontakt typ USB	AA

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK02
Kapslingsklass (IP)	IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Identifiering

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

Text

Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Täcklock	Centrum täckplatta
Anslutningar/uttag	Med 2 USB-uttag typ A
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja