



LFH2002009016

**LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 20x20 mm, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	18 mm
Breedte	19 mm
Lengte	2000 mm
Dekselbreedte	19 mm

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

**Afmetingen**

Binnendoorsnede	228 - 228 mm <sup>2</sup>
-----------------	---------------------------

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1
--	---

**Materiaal**

Materiaal	PC-ABS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

**Samenstelling**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Nee
Met beschermfolie	Nee

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

