



LFH2002009016

TEHALIT LFH ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 19x20mm HALOGEN FREE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	18 mm
Πλάτος	19 mm
Μήκος	2000 mm
Πλάτος καλύμματος	19 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός συναρμολογούμενων καπακίων	1
------------------------------------	---

Διαστάσεις

Εσωτερική διατομή	228 - 228 mm ²
-------------------	---------------------------

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	1
---	---

Υλικά

Υλικό	PC-ABS
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Λευκό

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού	Χωρίς σύζευξη
--------------------	---------------

Εξοπλισμός

Αριθμός κατατμήσεων	0
Αριθμός τμημάτων	1 - 1
Αριθμός συνδεδεμένων κατατμήσεων	0
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Όχι
Με προστατευτικό φιλμ	Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Διάτρηση βάσης	Ναι
----------------	-----

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

