



260219



**Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, support ronde, blanc polaire**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

**Dimensions**

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
--------------------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de sorties	2
-------------------	---

**Accessoires**

Avec fusible miniature	No
------------------------	----

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
---------	---------------

Code RAL	9010
----------	------

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

**Puissance**

Puissance de sortie	15 W
---------------------	------

Puissance absorbée (veille)	0,15 W
-----------------------------	--------

**Tension**

Tension d'entrée	230 - 230 V
------------------	-------------

Tension de sortie	5 - 5 V
-------------------	---------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	0,20 A
-------------------------	--------

Courant de sortie	3000 mA
-------------------	---------

**Textes**

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
------------------------	--------------------------

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
---------	---

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	---

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----