



260219



Presa di ricarica USB doppia 230V 3A bianco polare, supporto tondo

Caratteristiche tecniche

Connettività

| | |
|---------------------|------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
|---------------------|------------------|

Serie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Profondità di installazione | 32 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 34 mm |

Equipaggiamento

| | |
|------------------|---|
| Numero di uscite | 2 |
|------------------|---|

Accessori

| | |
|-----------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
| Con fusibile miniaturizzato | No |

Materiali

| | |
|-----------------------|---------------|
| Colore | Bianco polare |
| Codice RAL | 9010 |
| finitura superficiale | Opaco |

Potenza

| | |
|-------------------------------|--------|
| Potenza d'uscita | 15 W |
| Potenza assorbita in stand-by | 0,15 W |

Condizioni di impiego

| | |
|---------------------|-------------|
| Tensione d'ingresso | 230 - 230 V |
| Tensione d'uscita | 5 - 5 V |

Corrente

| | |
|-------------------|---------|
| Corrente nominale | 0,20 A |
| Corrente d'uscita | 3000 mA |

Testo

| | |
|---------------------|--|
| Connettori a jack | Con 2 prese USB tipo A |
| Fusibile | Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico) |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
| Protezione | Senza protezione elevata contro i contatti |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |