




260219



## Technické vlastnosti

### Konektivita

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka |
|---------------|-----------------|

### Rozměry

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Vestavěná hloubka                                  | 32 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 34 mm |

### Vybavení

|               |   |
|---------------|---|
| Počet výstupů | 2 |
|---------------|---|

### Příslušenství

|                        |    |
|------------------------|----|
| Popisové pole          | Ne |
| S miniaturní pojistkou | Ne |

### Materiál

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Barva            | Polární bílá |
| Kód RAL          | 9010         |
| Povrchová úprava | Matná        |

### Výkon

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Výstupní výkon                          | 15 W   |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0,15 W |

### Napětí

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Vstupní napětí  | 230 - 230 V |
| Výstupní napětí | 5 - 5 V     |

### Elektrický proud

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Jmenovitý proud | 0,20 A  |
| Výstupní proud  | 3000 mA |

### Texty

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Konektory jack | Se 2 zdičkami USB, typ A                                  |
| Pojistka       | Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka) |
| Typ připojení  | Se šroubovými svorkami                                    |
| Ochrana        | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku             |

### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |