



260219



Β.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ 1930/R.CLASSIC ΛΕΥΚΗ 3Α

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 34 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 2

Παρελκόμενα

Με μικροασφάλεια Όχι

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Ισχύς

Ισχύς εξόδου 15 W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,15 W

Τάση

Τάση εισόδου 230 - 230 V

Τάση εξόδου 5 - 5 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 0,20 A

Ρεύμα εξόδου 3000 mA

Κείμενο

Βύσματα, θύρες Με 2 θύρες USB τύπου A

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Ασφάλεια Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι