




20348982

S.1/B.x - termóst. chão c/ON/OFF, creme

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
Corrente máx. de comutação	10 A

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Power supply

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	10 - 50 °C
-----------------------------------	------------

Materiais

Cor	Creme
Código RAL	9001
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	54,5 mm

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	1 K
Tipo de termóstato	Regulador de aquecimento de piso radiante
Tipo de sonda	Sonda de aquecimento de piso radiante

Ligações

Tipo de contactos	1NA
-------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	I (1%)
---------------------------------	--------

Textos

Modo de instalação	Sem garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Recirculação térmica	Com retorno térmico
Impressão	Com gravação
Ligação	Com ligação separada para crepúsculo

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim