




20348982

Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, S.1, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Rotirajući
-------------------------	------------

Električna struja

Nazivna struja	10 A
Maks. struja uklapanja/isklapanja	10 A

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Napajanje

Napon napajanja	230 V AC
-----------------	----------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda	10 - 50 °C
-------------------------------	------------

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	9001
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	54,5 mm

Ekran

Sa ekranom	Ne
------------	----

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja	1 K
Vrsta termostata	Regulator podnog grijanja
Vrsta sonde	Sonda za podno grijanje

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Veza

Vrsta kontakata	1NO
-----------------	-----

Kompatibilnost

Vrsta kontrole HVAC-a	Grijanje
-----------------------	----------

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	I (1%)
--------------------------------	--------

Tekst

Način instalacije	Bez krala
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Termalna recirkulacija	Sa termičkim povratom
Otisak	Sa otiskom
Spajanje/čvorište	Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da