




20348982

Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, krémová, lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
Spínací proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
Jmenovité napětí	230 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota	10 - 50 °C
------------------------------	------------

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9001
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Kov
	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	60 mm

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Vybavení

Rozdíl spínací teploty	1 K
Typ termostatu	Regulátor podlahového topení
Typ senzoru	Bimetal

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Připojení

Typ kontaktu	1S
--------------	----

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti	I (1%)
-----------------------------	--------

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných příchytok
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Tepelná recirkulace	S tepelnou zpětnou vazbou
Potisk	S potiskem
Spojka	Se samostatným připojením pro noční pokles teploty

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano