



20348982

**Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, білий S.1**

**Технічні характеристики**

**Архітектура**

Елемент керування/функціонування	Поворотний
----------------------------------	------------

**Електричний струм**

Номінальний струм	10 А
Максимальний комутаційний струм	10 А

**Напруга**

Номінальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

**Електроживлення**

Напруга живлення	230 В AC
------------------	----------

**Частота**

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

**Налаштування**

Заданий параметр температури комфорту	10 - 50 °C
---------------------------------------	------------

**Матеріали**

Colour	Білий
Код RAL	9001
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

**Розміри**

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	54,5 mm

**Екран**

З дисплеєм	Ні
------------	----

**Обладнання**

Перемикання різниці температур	1 К
Тип термостату	Регулятор теплої підлоги
Тип датчика	Датчик теплої підлоги

**Безпека**

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

**Під'єднання**

Тип контактів	1NO
---------------	-----

**Сумісність**

Тип керування HVAC	Опалення
--------------------	----------

**Умови використання**

Клас енергоефективності	I (1%)
-------------------------	--------

**Тексти**

Режим встановлення	Без розпірних лап
Тип з'єднання	З вставними клемами
Теплова рециркуляція	З тепловою віддачею
Відбиток	З написом
Вузол	з окремим підключенням для нічного зниження

---

**Sustainability**

---

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так

---