



20348989

Termost. cont. NA + mostrina x risc. a pavim. Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

##### Corrente

Corrente nominale	10 A
Corrente di commutazione	10 A
Max. corrente di commutazione	16 A

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
Tensione nominale	230 V

##### Alimentazione

Tensione di rete	230 V AC
------------------	----------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Impostazioni

Setpoint temperatura di confort	10 - 50 °C
---------------------------------	------------

##### Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Metallo Plastica

##### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	60 mm

##### Schermo

Con display	No
-------------	----

##### Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura	1 K
Tipo di termostato	Regolatore riscaldamento a pavimento
Tipo di sonda	Bimetallio
Con riscaldatore	Si

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Connessione

Tipo di contatto	1NO
------------------	-----

##### Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica	I (1%)
---------------------------------	--------

##### Testo

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Ricircolo termico	Con ritorno termico
Stampa	Con stampa
Derivazione	Con collegamento separato per abbassamento notturno

##### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si