



20348989

Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Rotirajući

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Maks. struja uklapanja/isklapanja 16 A

Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

Napajanje

Napon napajanja 230 V AC

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 10 - 50 °C

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 54,5 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 1 K

Vrsta termostata Regulator podnog grijanja

Vrsta sonde Sonda za podno grijanje

Sa grijačem Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Veza

Vrsta kontakata 1NO

Kompatibilnost

Vrsta kontrole HVAC-a Grijanje

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Tekst

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisak Sa otiskom

Spajanje/čvorište Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da