



FL702L

Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x250x160 mm

**Características técnicas**

**Dimensiones**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Altura                     | 300 mm |
| Anchura                    | 250 mm |
| Profundidad                | 160 mm |
| Grosor de la pared lateral | 2 mm   |

**Seguridad**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP65                   |
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento I |
| Tipo de cerradura                   | triangular de 8 mm     |
| Resistencia al impacto IK           | IK10                   |

**Equipo**

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Número de aberturas de la placa de brida | 1 |
|------------------------------------------|---|

**Instalación, montaje**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Montaje en                      | Montaje de superficie |
| Adecuado para uso en exteriores | No                    |

**Materiales**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Colour      | Gris claro                 |
| Código RAL  | 7035                       |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Material    | Acero                      |

**Equipo**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 1 |
|-----------------|---|

**Tapa, puerta**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario       | 1  |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

**Corriente eléctrica**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 630 A |
|----------------------------|-------|

**Sostenibilidad**

|               |    |
|---------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |