



FL702L

### Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 300x250x160 mm

#### Características técnicas

##### Dimensiones

Altura	300 mm
Anchura	250 mm
Profundidad	160 mm
Grosor de la pared lateral	2 mm

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Triangular de 8mm
Resistencia al impacto IK	IK10

##### Equipo

Número de aberturas de la placa de brida	1
--	---

##### Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

##### Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

##### Equipo

Número de filas	1
-----------------	---

##### Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------

##### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----