



FL702L

orion.tech IP65 a.300 l.250 p.160

Características técnicas

Dimensões

Altura	300 mm
Largura	250 mm
Profundidade	160 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 8 mm
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	1
--	---

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento

Número de filas	1
-----------------	---

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----