



EC152

**Compteur divisionnaire monophasé direct 63A double tarif**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles	1P+N
---------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Connectivité**

Type de raccordement	Raccordement direct
----------------------	---------------------

**Dimensions**

Hauteur	90 mm
Largeur	52,50 mm

**Equipement**

Type d'émetteur d'impulsion	Electrique
-----------------------------	------------

**Compatibilité**

Convient pour	Achat
---------------	-------

**Installation, montage**

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

**Mesure**

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Électronique
Plage de mesure de la fréquence	50 - 60 Hz

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

**Fonctions**

Classe de précision	B
---------------------	---

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

**Puissance**

Puissance consommée VA	1,30 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0,20 W

**Courant électrique**

Courant de circuit de mesure maximum	63 A
--------------------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui