



EC152

kWh-meter 1-fase, directe meting 63 A, 2 tarieven, 3 modules

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	1P+N
----------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Directe aansluiting
---------------	---------------------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	52,50 mm

Samenstelling

Type impulsgever	Elektrisch
------------------	------------

Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop
---------------	--------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Meting

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Frequentie meetbereik	50 - 60 Hz

Voeding

Aantal fases voor voeding	1
---------------------------	---

Funcies

Nauwkeurigheidsklasse	B
-----------------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	1,30 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	0,20 W

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom	63 A
----------------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja