



EC152

Energimät 1-f 63A 2tariff dir OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler 1P+N

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Kapacitet

Antal moduler 3

Anslutning

Anslutningstyp Direktanslutning

Dimensioner

Höjd 90 mm

Bredd 52,50 mm

Utrustning

Typ av impulsgivare Elektrisk

Kompatibilitet

Lämplig för Inköp

Installation, montering

Montering DIN-skena

Mått

Mätsystem Direkt mätning

Typ av mätinstrument Elektronisk

Mätområde frekvens 50 - 60 Hz

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen 1

Funktioner

Noggrannhetsklass B

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 55 °C

Förvarings-/transporttemperatur -25 - 70 °C

Ström

Energiförbrukning VA 1,30 VA

Total effektförlust vid nominell märkström 0,20 W

Elektrisk ström

Maximal mätkretsström 63 A

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja