




10113606

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.7 ΜΟΝΟ ΙΝΟΧ/ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	1

Υλικά

Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL	9022
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταχείριση	Βουρτσισμένο

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Πλάτος	95 mm
Βάθος	9,60 mm
Αριθμός μονάδων οριζόντια	1
Αριθμός μονάδων κάθετα	1

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι