



FL707L

Armario orion.tech metálico con puerta opaca, y placa de montaje 400x300x200 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	400 mm
Anchura	300 mm
Profundidad	200 mm
Grosor de la pared lateral	1 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase de aislamiento I
Tipo de cerradura	Cerradura de bombín Cerradura con llave
Resistencia al impacto IK	IK10

Equipo

Número de aberturas de la placa de brida	2
--	---

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje de superficie
Adecuado para uso en exteriores	No

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
La puerta/cubierta es transparente	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	630 A
----------------------------	-------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí