



FL707L

orion.tech IP65 a.400 l.300 p.200

Características técnicas

Dimensões

Altura	400 mm
Largura	300 mm
Profundidade	200 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Fechadura com canhão metálico Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
--	---

Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Cinza-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Não

Corrente elétrica

Corrente nominal	630 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHS	Sim