



FL703L

### orion.tech IP65 a.300 l.300 p.160

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	300 mm
Largura	300 mm
Profundidade	160 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 8 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
--	---

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Não

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----