



EC100

Compteur d heures

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
Température de stockage/transport	-20 - 60 °C

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	60 mm

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +/- 15%
------------------------	---------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Equipement

Nombre de canaux	6
------------------	---

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui