



EC100

### Compteur d'heures

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules

2

#### Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 45 °C

Température de stockage/transport

-20 - 60 °C

#### Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Dimensions

Hauteur

90 mm

Largeur

35 mm

Profondeur

60 mm

#### Alimentation électrique

Tension d'alimentation

230 V +/- 15%

#### Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

#### Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

#### Equipement

Nombre de canaux

6

#### Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui