



EC100

Contaore modulare 230 V AC 2 M

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 60 °C

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm ²

Serie

Altezza	90 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	60 mm

Alimentazione

Tensione di rete	230 V +/- 15%
------------------	---------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Equipaggiamento

Numero di canali	6
------------------	---

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si