



EC100

### Contaore modulare 230 V AC 2 M

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 60 °C
------------------------------------	-------------

##### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	-----------------------

Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------------

##### Serie

Altezza	90 mm
---------	-------

Larghezza	35 mm
-----------	-------

Profondità	60 mm
------------	-------

##### Alimentazione

Tensione di rete	230 V +/- 15%
------------------	---------------

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

##### Equipaggiamento

Numero di canali	6
------------------	---

##### Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----