



EC100

Licznik czasu pracy 230V, 1/10h

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20 - 60 °C

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm ²

Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	60 mm

Zasilanie

Napięcie zasilania	230 V +/- 15%
--------------------	---------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Sprzęt

Liczba kanałów	6
----------------	---

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak