



EC100

## Bedrijfsrenteller 230 V

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules 2

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 35 mm

Diepte 60 mm

#### Voeding

Voedingsspanning 230 V +/- 15 %

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Samenstelling

Aantal kanalen 6

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja