



EC100

Contador de horas analógico

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 - 60 °C

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm ²

Dimensões

Altura	90 mm
Largura	35 mm
Profundidade	60 mm

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +/- 15%
-----------------------	---------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Equipamento

Número de canais	6
------------------	---

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim