



EC100

## Počítadlo provozních hodin 230 V AC

### Technické vlastnosti

#### Kapacita

Počet modulů 2

#### Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

#### Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 45 °C

Skladovací/přepravní teplota -20 - 60 °C

#### Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

#### Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Rozměry

Výška 90 mm

Šířka 35 mm

Hloubka 60 mm

#### Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 230V +/-15%

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

#### Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

#### Vybavení

Počet kanálů 6

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano