



EC100

## ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΩΝ 230V-50HZ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 45 °C

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας -20 - 60 °C

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

#### Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Διαστάσεις

Ύψος 90 mm

Πλάτος 35 mm

Βάθος 60 mm

#### Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V +/- 15%

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

#### Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 6

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι