



EC100

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΩΝ 230V-50HZ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-20 - 60 °C
----------------------------------	-------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
---------------------------	-----------------------

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm ²
-------------------------	--------------------------

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
------	-------

Πλάτος	35 mm
--------	-------

Βάθος	60 mm
-------	-------

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230 V +/- 15%
------------------	---------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	6
------------------	---

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----