



EC100

Drifttidsmätare

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 45 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 60 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	35 mm
Djup	60 mm

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V +/- 15%
---------------	---------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Utrustning

Antal kanaler	6
---------------	---

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja