



LFF6011059011

Ravni ugao, bezhalogeni, LF/LFF 60x110mm, crna

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	60 mm
Širina	110 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	90 - 90
--------------	---------

Materijali

Materijal	PC-ABS
Obrada	Neobrađeno
Boja	Grafitna crna
RAL kod	9011

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Pogodno za

LF 60x110	
-----------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da