




ATA205018014

## Atéha lijst 20\*50 mm l. 2 m 1 scheidingsschot

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte          | 20 mm                     |
| Breedte         | 52 mm                     |
| Lengte          | 2000 mm                   |
| Binnendoorsnede | 900 - 900 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 5 |
|------------------------------------------------------------|---|

#### Materiaal

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld             |
| RAL-kleur              | 8014                    |
| Kleur                  | Bruin                   |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

#### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 65 °C |
|---------------------|------------|

#### Connectiviteit

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kabelgootverbinding | Zonder koppeling |
|---------------------|------------------|

#### Uitrusting

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Aantal scheidingswanden | 1   |
| Aantal scheidingswanden | 0   |
| Met kabelhouders        | Ja  |
| Met beschermfolie       | Nee |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |