



VS312TD1

Щит з/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Емність

Кількість модулів	36
-------------------	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	500 mm
Ширина	282 mm
Глибина	99 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Так
-------------------------	-----

Матеріали

Матеріал	Пластик
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----