




10123001

Ram 2-fack, Aluminium, B.3, Brun, antracit innerram

Tekniska egenskaper

Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 2 |
| Antal moduler | 2 |

Material

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Färg         | Brun                |
| RAL-kod      | 8017                |
| Ytbehandling | Matt                |
| Material     | Aluminium<br>Metall |
| Behandling   | Anodiserad/Eloxerad |

Dimensioner

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Höjd                       | 152,50 mm |
| Bredd                      | 81,10 mm  |
| Djup                       | 11,70 mm  |
| Antal horisontella enheter | 2         |
| Antal vertikala fack       | 2         |

Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

Text

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
|-----------|-----------------------------------------------------|

Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |