




384603



Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Architectuur

Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	1

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschied voor

Serie berker 1930/Glas / Serie berker R.classic

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----