




384603



Puls. rot. con. 1930,Glas,Palazzo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Mando rotativo corto
Número de polos	1

Materiales

Material	Metal Plástico
Transparente	No

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Número de teclas	0
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas

A.8 / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----