



384603



**Puls. rot. conn. 1930,Glas,Palazzo**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Maneta rotativa corta
Número de polos	1

**Materiales**

Material	Metal Plástico
Transparente	No

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	0
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes roscados

**Características técnicas**

Berker serie 1930/Glas / Berker serie R.classic
---