




384603



Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaihendel
Aantal polen	1

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

A.1 / A.8 / Serie 1930 / Serie Glas / Serie berker R.classic
--

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----